

# Caballote LSNG-32

Número de artículo: 31740

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	32
Basado en la norma	VDMA 24562
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Carga máx. admisible	0.9 kN
Peso del producto	172 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Acero de alta aleación
Material de la articulación de rótula	Acero PTFE