

Caballote LSNG-100

Número de artículo: 31745

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	100
Basado en la norma	VDMA 24562
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Carga máx. admisible	9 kN
Peso del producto	1358 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Fundición de grafito esferoidal
Material de la articulación de rótula	Acero PTFE