

# Caballote LSNSG-50

Número de artículo: 31749

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	50
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Carga máx. admisible	2.5 kN
Peso del producto	300 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Acero Galvanizado
Material de la articulación de rótula	Acero PTFE