

Caballote LBG-80

Número de artículo: 31765

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	80
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	No pueden utilizarse metales con más de un 5 % de cobre en masa. Excepciones: placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Carga máx. admisible	6 kN
Peso del producto	1050 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Fundición de grafito esferoidal
Material del bulón	Acero de cementación
Material del fusible	Acero para muelles