

Caballote lateral LQG-50

Número de artículo: 31770

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	50
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Carga máx. admisible	2.5 kN
Peso del producto	706 g
	24.88 oz
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Fundición de acero
Material del bulón	Acero de cementación
Material del fusible	Acero para muelles