

Placa de acoplamiento KSG-M10X1,25

Número de artículo: 32963

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M10x1,25
Posición de montaje	Cualquiera
Unión roscada	Rosca interior M10 x 1,25
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	No pueden utilizarse metales con más de un 1 % de cobre en masa. Excepciones: placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso del producto	229 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Acero Galvanizado
Material del acoplamiento roscado	Acero Galvanizado