

Boquilla KSV-PK-2

Número de artículo: 33384

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	1.5 mm
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Conexión neumática	Para tubo flexible con diámetro exterior 3 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS