

Fijación por pies DAMH-Q12-40

Número de artículo: 3371846

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|-----------------------------------|
| Tamaño | 40 |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 °C...60 °C |
| Par de apriete máx. | 18 Nm |
| Peso del producto | 529 g |
| Tipo de fijación | Con taladro pasante |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la escuadra | Acero cincado |