

# Unidad de guía FENG-40- -GF

Número de artículo: 34482

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                                    | Valor                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tamaño                                                            | 40                                                 |
| Carrera                                                           | 10 mm...500 mm                                     |
| Posición de montaje                                               | Cualquiera                                         |
| Guía                                                              | Guía deslizante                                    |
| Forma constructiva                                                | Guía                                               |
| Protección antideflagrante                                        | Tener en cuenta la advertencia en la certificación |
| Conformidad PWIS                                                  | VDMA24364-B2-L                                     |
| Temperatura ambiente                                              | -20 °C...80 °C                                     |
| Fuerza de desplazamiento                                          | 30 N                                               |
| Aumento masa móvil por 10 mm de carrera                           | 31 g                                               |
| Peso básico con carrera de 0 mm                                   | 2480 g                                             |
| Peso adicional por 10 mm de carrera                               | 31 g                                               |
| Centro de gravedad de la masa móvil con carrera de 0 mm           | 57 mm                                              |
| Aumento, centro de gravedad de la masa móvil por carrera de 10 mm | 4.7 mm                                             |
| Tipo de fijación                                                  | Con rosca interior                                 |
| Nota sobre el material                                            | Conformidad con la Directiva RoHS                  |
| Material del elemento de guía                                     | Acero de alta aleación                             |
| Material del cuerpo                                               | Aleación forjada de aluminio anodizado             |
| Material de la placa de yugo                                      | Aleación forjada de aluminio anodizado             |