

# Unidad de guía FENG-50- -KF

Número de artículo: 34489

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	50
Carrera	10 mm...500 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Guía	Guía de rodamiento de bolas
Forma constructiva	Guía
Protección antideflagrante	Tener en cuenta la advertencia en la certificación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Fuerza máx. Fy	1260 N
Fuerza Fy estática máx.	1600 N
Fuerza Fz máxima	1260 N
Fuerza Fz estática máx.	1600 N
Momento Mx máximo	65 Nm
Momento estático Mx máximo	83 Nm
Momento My máx.	70 Nm
Momento estático My máximo	89 Nm
Momento máximo Mz	70 Nm
Momento estático Mz máximo	89 Nm
Fuerza de desplazamiento	15 N
Aumento masa móvil por 10 mm de carrera	49 g
Peso básico con carrera de 0 mm	4030 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	49 g
Centro de gravedad de la masa móvil con carrera de 0 mm	60 mm
Aumento, centro de gravedad de la masa móvil por carrera de 10 mm	4.7 mm
Tipo de fijación	Con rosca interior
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del elemento de guía	Acero templado
Material del cuerpo	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de la placa de yugo	Aleación forjada de aluminio anodizado