


Unidad de guía FENG-100-100-KF

Número de artículo: 34530

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	100
Carrera	100 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Guía	Guía de rodamiento de bolas
Forma constructiva	Guía
Protección antideflagrante	Tener en cuenta la advertencia en la certificación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Fuerza máx. Fy	2300 N
Fuerza Fy estática máx.	3120 N
Fuerza Fz máxima	2300 N
Fuerza Fz estática máx.	3120 N
Momento Mx máximo	198 Nm
Momento estático Mx máximo	268 Nm
Momento My máx.	197 Nm
Momento estático My máximo	267 Nm
Momento máximo Mz	197 Nm
Momento estático Mz máximo	267 Nm
Fuerza de desplazamiento	40 N
Peso del producto	13760 g
Tipo de fijación	Con rosca interior
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del elemento de guía	Acero templado
Material del cuerpo	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de la placa de yugo	Acero templado