


Válvula temporizadora VZOA-3-1/4

Número de artículo: 3464

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Presión de funcionamiento	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	600 l/min
Tiempo de retardo regulable	0 s...30 s
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática	G1/8 G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS