


Válvula antirretorno pilotada HGL-1/8-NPT

Número de artículo: 34877

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función antirretorno desbloqueable
Conexión neumática 1	1/8 NPT
Conexión neumática 2	1/8 NPT
Tipo de fijación	Enroscable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	0 l/min...260 l/min
Presión de funcionamiento	0.03 MPa...1 MPa 0.3 bar...10 bar
Presión de control MPa	0.2 MPa...1 MPa
Presión de mando	2 bar...10 bar
Presión de mando psi	29 psi...145 psi
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-20 °C...80 °C
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS