


Válvula antirretorno pilotada HGL-3/8-NPT

Número de artículo: 34879

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función antirretorno desbloqueable
Conexión neumática 1	3/8 NPT
Conexión neumática 2	3/8 NPT
Tipo de fijación	Enroscable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	0 l/min...900 l/min
Presión de funcionamiento	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar
Presión de control MPa	0.12 MPa...1 MPa
Presión de mando	1.2 bar...10 bar
Presión de mando psi	17.4 psi...145 psi
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-20 °C...80 °C
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS