


# Válvula antirretorno pilotada HGL-1/2-NPT

Número de artículo: 34880

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función antirretorno desbloqueable
Conexión neumática 1	1/2 NPT
Conexión neumática 2	1/2 NPT
Tipo de fijación	Enroscable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	0 l/min...1600 l/min
Presión de funcionamiento	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar
Presión de control MPa	0.1 MPa...1 MPa
Presión de mando	1 bar...10 bar
Presión de mando psi	14.5 psi...145 psi
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-20 °C...80 °C
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS