

Estrangulador de escape GRE-3/8-NPT

Número de artículo: 35311

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función de estrangulamiento-presión acústica
Selección función adicional	Con silenciador
Conexión neumática 1	NPT3/8-18
Elemento de ajuste	Tornillo de cabeza ranurada
Tipo de fijación	Enroscable
Caudal normal 6 -> 0 bar	3 l/min...2000 l/min
Presión de funcionamiento	0 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 °C...70 °C
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS