


Ventosa VASB-55-1/4-NBR

Número de artículo: 35414

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	4 mm
Diámetro de la ventosa	55 mm
Diámetro de aspiración eficaz	44 mm
Posición de la conexión	Arriba
Forma de la ventosa con rosca de fijación	Fuelle redondo de 1,5
Presión de funcionamiento	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presión nominal de funcionamiento	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Fuerza de separación con 70 % de vacío	106 N
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	106 N
Rosca de fijación	G1/4
Fijación de la ventosa	G 1/4
Conexión de vacío	G1/4
Color	Negro
Dureza Shore	60 +/- 5
Material del pivote atornillado	Fundición inyectada de cinc
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la ventosa	NBR