

Ventosa VASB-100-1/4-NBR

Número de artículo: 35416

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	4 mm
Diámetro de la ventosa	100 mm
Diámetro de aspiración eficaz	85 mm
Posición de la conexión	Arriba
Forma de la ventosa con rosca de fijación	Fuelle redondo de 1,5
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Fuerza de separación con 70 % de vacío	397 N
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	397 N
Rosca de fijación	G1/4
Fijación de la ventosa	G 1/4
Conexión de vacío	G1/4
Color	Negro
Dureza Shore	60 +/- 5
Material del pivote atornillado	Fundición inyectada de cinc
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la ventosa	NBR