


Placa intermedia reguladora de presión LR-ZP-B-D-3

Número de artículo: 35426

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	ISO 5599-1
Función integrada	Regulador de presión
Forma constructiva	Émbolo
Margen de regulación de presión MPa	0.05 MPa...1.2 MPa
Margen de regulación de presión	0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi
Presión de entrada 1	14 bar
Presión de entrada 1 Mpa	1.4 MPa
Presión de entrada 1 psi	203 psi
Certificación	UL - Recognized (OL)
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Peso del producto	1220 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio Acero