

Pistola economizadora de aire LSP-1/4-D

Número de artículo: 35528

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de escape	Operación de soplado dosificable
Presión de funcionamiento	0 bar...10 bar
Caudal contra atmósfera	120 l/min
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	120 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Nivel de presión acústica	90 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Peso del producto	240 g
Conexión neumática	Rosca interior G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado