

# Junta iluminada MV-LD-12-24DC

Número de artículo: 35558

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Indicador de posición de conmutación	Diodo emisor de luz
Tipo de fijación	En la electroválvula con tornillo central M3
Peso del producto	1.6 g
Conexión eléctrica	Forma B según DIN NE 175301-803 Forma rectangular MSV
Margen de tensiones de servicio DC	12 V...24 V
Conexión a conductor protector	Presente
Potencia nominal de la junta luminosa	0.05 W
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material del cuerpo	TPE-U (PU)
Color	Transparente