


Placa intermedia reguladora de presión LR-ZP-P-D-3

Número de artículo: 35968

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	ISO 5599-1
Función integrada	Regulador de presión
Forma constructiva	Émbolo
Margen de regulación de presión MPa	0 MPa...1,2 MPa
Margen de regulación de presión	0 bar...12 bar 0 psi...174 psi
Presión de entrada 1	14 bar
Presión de entrada 1 Mpa	1.4 MPa
Presión de entrada 1 psi	203 psi
Certificación	UL - Recognized (OL)
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Peso del producto	1220 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio Acero