


# Ventosa plana VAS-8-M5-PUR

Número pieza: 36135

FESTO

con junta OL.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro nominal	2 mm
Diámetro de la ventosa	8 mm
Diámetro útil de la ventosa	5,5 mm
Construcción	Conexión de vacío arriba redondo, estándar
Fluido	Aire atmosférico
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Fuerza de separación con vacío de 70%	1,6 N
Rosca de fijación	M5
Fijación de la ventosa	M5
Conexión de vacío	M5
Dureza Shore	62
Información sobre el material de la chaveta atornillable	latón
Información sobre el material de la ventosa	TPE-U(PU)