


Boquilla para tubos N-3/8-P-13-MS

Número de artículo: 36161

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	11 mm
Tipo de junta en el pivote atornillado	Anillo de junta
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	forma recta
Tamaño del depósito	1
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.95 bar...16 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Par de apriete máx.	15 Nm
Peso del producto	243 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior G3/8
Conexión neumática 2	Para tubo flexible de diámetro interior 13 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Latón