


Válvula de estrangulación y antirretorno GGO-1/4-3/8

Número de artículo: 3634

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función de estrangulación y antirretorno
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Tipo de accionamiento	Mecánico
Elemento de ajuste	Palanca de rodillo
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Caudal nominal normal en sentido de estrangulación	950 l/min
Caudal nominal normal en el sentido del antirretorno	1150 l/min
Presión de funcionamiento	0.03 bar...8 bar 0.43 psi...116 psi
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado
Posición de montaje	Cualquiera
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Peso del producto	400 g
Material de las juntas	NBR