


Espiral de sujeción de tubos PKB-50-BL

Número de artículo: 3656

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	para haz de tubos Ø máx. 50 mm
Diámetro exterior	6 mm
Diámetro interior	4 mm
Nota sobre la utilización	12 tubos flexibles con un diámetro exterior de 12 mm 28 tubos flexibles con un diámetro exterior de 8 mm 50 tubos flexibles con un diámetro exterior de 6 mm 60 tubos flexibles con un diámetro exterior de 4 mm
Longitud del tubo flexible	50 m
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso del producto según la longitud	0.0146 kg/m
Color	Azul
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	PE