

Válvula de antirretorno H-M5

Número de artículo: 3671

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función de retorno
Conexión neumática 1	M5
Conexión neumática 2	M5
Tipo de fijación	Instalación en la tubería
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	115 l/min
Presión de funcionamiento	0.04 MPa...0.8 MPa 0.4 bar...8 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Material del cuerpo	Latón
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR