

Caja de acoplamiento EAMK-A-E17-15

Número de artículo: 3780303

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Diámetro de acogida 1 | 48 mm |
| Diámetro de acogida 2 | 48 mm |
| Longitud nominal | 29.2 mm |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -10 °C...60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 90 % |
| Temperatura ambiente | 10 °C...40 °C |
| Peso del producto | 240 g |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |