

Caja de acoplamiento EAMK-A-E17-30

Número de artículo: 3780304

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	62 mm
Diámetro de acogida 2	62 mm
Longitud nominal	49.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 90 %
Temperatura ambiente	10 °C...40 °C
Peso del producto	1010 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS