

Filtro de red
CADF-C15-11A-P3
Número de artículo: 3947275

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	47 mm
Altura	70 mm
Longitud	231 mm
Posición de montaje	Convección libre
Tensión de alimentación	520/300 V
Corriente de entrada	16 A
Frecuencia de red	50 Hz...60 Hz
Certificación	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Peso del producto	900 g
Tipo de fijación	Placa de montaje, atornillada
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS