

Pinzas con dedos de adaptación automática DHAS-GF-80-U-BU

Número de artículo: 3998964

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	80
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	El producto corresponde a la definición interna de producto de Festo para inserto en la producción de baterías: No pueden utilizarse metales con un contenido de cobre, zinc o níquel superior al 1 %. Excepción: el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	10 °C...50 °C
Peso del producto	13 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las mordazas	TPE-U (PU)