


Tubo de material sintético PL-13-BL

Número pieza: 4103

FESTO

Para racores CK y N.

La presión máx. se admite para la temperatura máx.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior	17,6 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	100 mm
Diámetro interior	13 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	0 ... 7 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-10 ... 35 °C
Peso del producto según la longitud	0,135 kg/m
Color	azul
Dureza Shore	A 85 +/-3
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del tubo flexible	PVC-P