

Indicador de presión OH-22-RT

Número de artículo: 4131

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento	1.4 bar...8 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 °C...45 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...45 °C
Peso del producto	25 g
Tipo de fijación	Montaje en panel, diámetro de 22,5
Conexión neumática	G1/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS