


Bloque AND ZK-PK-3-6/3

Número de artículo: 4204

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función AND
Conexión neumática 1	PK-3
Conexión neumática 2	PK-3
Tipo de fijación	En panel frontal
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	100 l/min
Presión de funcionamiento	1.6 bar...8 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Material del cuerpo	POM
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Protección antideflagrante	Tener en cuenta la advertencia en la certificación Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Diámetro nominal	2.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Peso del producto	85 g
Conexión neumática 3	PK-3
Material de las juntas	NBR