

Indicador de presión OH-22-GN

Número de artículo: 4237

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...45 °C
Peso del producto	25 g
Conexión neumática	G1/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS