



Válvula neumática  
VL/O-3-PK-3X2  
Número de artículo: 4245

FESTO



Hoja de datos

| Característica                                     | Valor                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Función de la válvula                              | 3/2 vías, normalmente abierta, monoestable                                   |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 100 l/min                                                                    |
| Conexión neumática de utilización                  | PK-3                                                                         |
| Presión de funcionamiento                          | 0 bar...8 bar                                                                |
| Forma constructiva                                 | Asiento de placa                                                             |
| Diámetro nominal                                   | 2.5 mm                                                                       |
| Tiempo de conmutación OFF                          | 50 ms                                                                        |
| Tiempo de conmutación ON                           | 12 ms                                                                        |
| Medio de funcionamiento                            | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando               | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Medio de mando                                     | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                |
| Temperatura ambiente                               | -10 °C...60 °C                                                               |
| Peso del producto                                  | 180 g                                                                        |
| Tipo de fijación                                   | En placa base<br>En bastidor de montaje<br>Con taladro pasante<br>A elegir:  |
| Conexión neumática 1                               | PK-3                                                                         |
| Conexión neumática 4                               | PK-3                                                                         |
| Conexión neumática 5                               | PK-3                                                                         |
| Material de la placa base                          | Latón<br>Reforzado con PPS                                                   |
| Material de las juntas                             | NBR                                                                          |
| Material del cuerpo                                | Material sintético<br>Fundición inyectada de cinc                            |