

Conjunto paralelo EAMM-U-45-V32-42A-63

Número de artículo: 4280674

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tamaño | 45 |
| Distancia entre ejes | 63 mm |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Relación de reducción | 1:1 |
| Revoluciones máx. | 3600 1/min |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C...60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Grado de protección | IP40 |
| Temperatura ambiente | 0 °C...50 °C |
| Momento de inercia de la masa | 4.35 kgmm ² |
| Par de accionamiento en vacío | 0.05 Nm |
| Momento de giro transmisible | 0.5 Nm |
| Peso del producto | 243 g |
| Código de interfaz del actuador | v32 |
| Código de interfaz, entrada motor | 42A |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |