

Compensador de par DARD-L8-40-S

Número de artículo: 4448222

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	32/40
Desviación radial +/-	2.5 mm
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Carga permisible máxima de corta duración en el sentido de la fuerza +/-	3000 N
Carga permisible máxima de larga duración en el sentido de la fuerza +/-	1400 N
Peso del producto	109 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS Sin cobre
Material del adaptador	Aluminio, anodizado
Material de los tornillos	Acero, galvanizado