


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-V25-40P

Número de artículo: 4491059

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	41 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	10000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	0.19 kgmm²
Momento de giro transmisible	0.5 Nm
Peso del producto	90 g
Código de interfaz del actuador	v25
Código de interfaz, entrada motor	40P
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS