# Válvula neumática
# J-5-PK-3

Número de artículo: 4503






## Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Función de la válvula | Biestable de 5/2 vías |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 105 l/min |
| Conexión neumática de utilización | PK-3 |
| Presión de funcionamiento | 1 bar...8 bar |
| Forma constructiva | Asiento de placa |
| Diámetro nominal | 2.5 mm |
| Tiempo de conmutación um | 9 ms |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–] |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 °C...60 °C |
| Peso del producto | 130 g |
| Tipo de fijación | En placa base<br>En bastidor de montaje<br>Con taladro pasante<br>A elegir: |
| Conexión neumática 1 | PK-3 |
| Conexión neumática 2 | PK-3 |
| Conexión neumática 3 | PK-3 |
| Conexión neumática 4 | PK-3 |
| Conexión neumática 5 | PK-3 |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la placa base | Latón<br>Reforzado con PPS |
| Material de las juntas | NBR |
| Material del cuerpo | Material sintético<br>Fundición inyectada de cinc |