

Válvula de estrangulación y antirretorno GRF-PK-3X2

FESTO

Número de artículo: 4566



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función de estrangulación y antirretorno
Conexión neumática 1	PK-3
Conexión neumática 2	PK-3
Elemento de ajuste	Tornillo moleteado
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Caudal nominal normal en sentido de estrangulación	45 l/min
Caudal nominal normal en el sentido del antirretorno	45 l/min
Presión de funcionamiento	0.5 bar...8 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado
Posición de montaje	Cualquiera
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Peso del producto	145 g
Material del tornillo de regulación	Latón