


Válvula de palanca basculante H-5/3-1/4

Número de artículo: 4577

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	5/3 normalmente cerrada
Tipo de accionamiento	Manual
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	680 l/min
Conexión neumática de utilización	G1/4
Presión de funcionamiento	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Tipo de reposición	Muelle mecánico
Diámetro nominal	7 mm
Principio de sellado	Blando
Tipo de control	Servopilotado
Sentido de flujo	No reversible
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	1060 g
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 3	G1/4