

Silenciador U-PK-3

Número de artículo: 4646

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Caudal contra atmósfera	310 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel de presión acústica	70 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Peso del producto	4.5 g
Conexión neumática	PK-3
Material del inserto amortiguador	Bronce
Material del pivote atornillado	Latón
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS