

Placa base
VABS-S7-RB-B-N14-VDE1-R12
Número de artículo: 4727331

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Alimentación del aire de pilotaje	Externo Interno
Presión de funcionamiento	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado de protección	IP65
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión aire de pilotaje 12	1/4 NPT
Conexión neumática 1	1/4 NPT
Conexión neumática 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Conexión neumática 3	1/4 NPT
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa base	Aluminio recubierto con Ematal
Material de las juntas	NBR