



# Filtro CEM CAMF-C5-FC

Número de artículo: 4825847

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                    | Valor                             |
|---|-----------------------------------|
| Margen de tensiones de servicio DC                | 0 V...30 V                        |
| Tensión nominal de funcionamiento DC              | 24 V                              |
| Margen de tensión de funcionamiento AC            | 0 V...30 V                        |
| Tensión nominal de funcionamiento AC              | 24 V                              |
| Conformidad PWIS                                  | VDMA24364-B2-L                    |
| Grado de protección                               | IP30                              |
| Nota sobre el grado de protección                 | En estado montado                 |
| Temperatura ambiente                              | -40 °C...80 °C                    |
| Nota sobre el material                            | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Conexión eléctrica 1, función                     | Lado del dispositivo de campo     |
| Conexión eléctrica 1, forma constructiva          | Rectangular                       |
| Conexión eléctrica 1, tipo de conexión            | Zócalo                            |
| Conexión eléctrica 1, salida del cable            | Recto                             |
| Conexión eléctrica 1, técnica de conexión         | Sub-D                             |
| Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos | 15                                |
| Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados    | 8                                 |
| Conexión eléctrica 2, función                     | Lado de control                   |
| Conexión eléctrica 2, forma constructiva          | Rectangular                       |
| Conexión eléctrica 2, tipo de conexión            | Conector                          |
| Conexión eléctrica 2, salida del cable            | Recto                             |
| Conexión eléctrica 2, técnica de conexión         | Sub-D                             |
| Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos | 15                                |
| Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados    | 8                                 |
| Conexión eléctrica 2, tipo de fijación            | 2 tornillos 4-40 UNC-2A           |
| Protocolo   | HIPERFACE                         |
| Color del cuerpo                                  | Plateado                          |
| Material del cuerpo                               | Material sintético metalizado     |