

Fijación para perfil EAHF-L2-45-P

Número de artículo: 4835728

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	45
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	El producto corresponde a la definición interna de producto de Festo para inserto en la producción de baterías:No pueden utilizarse metales con un contenido de cobre, zinc o níquel superior al 1 %.Excepción: el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Clase de sala limpia	Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1
Peso del producto	35 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa	Aleación forjada de aluminio anodizado