

Brida de empuje DARF-Q12-25

Número de artículo: 4886223

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	25
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Par de apriete máx.	1.2 Nm
Peso del producto	60 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la brida	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de los tornillos	Acero, galvanizado