

Palanca manual
VAOH-F9-22-H9-A
Número de artículo: 4895986

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud	325 mm
Tipo de accionamiento	Manual
Posición de montaje	Cualquiera
Ancho de llave	22 mm
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Peso del producto	900 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la palanca manual	Acero inoxidable de alta aleación
Código de material de la palanca manual	1.4301