


Válvula accionada por leva

V/O-3-1/8

Número de artículo: 4938

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	3/2 vías, abierta/cerrada monoestable
Tipo de accionamiento	Mecánico
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	140 l/min
Conexión neumática de utilización	G1/8
Presión de funcionamiento	-0.95 bar...8 bar
Forma constructiva	Asiento del émbolo
Díámetro nominal	3.5 mm
Tipo de control	Directo
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:--]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Fuerza de accionamiento	28 N
Fuerza de accionamiento con posición normal cerrada	37.53 N
Peso del producto	90 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Conexión neumática 3	G1/8
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Aluminio, anodizado