

# Fijación por brida DAMF-Q12-40

Número de artículo: 4965022

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Par de apriete máx.	12 Nm
Peso del producto	472 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Acero cincado
Material de los tornillos	Acero, galvanizado